

EU-megfelelőségi nyilatkozat

Gyártó: VWR International bv - Haasrode Researchpark 2020, Geldenaaksebaan 464, B-3001 Leuven, [www: be.vwr.com](http://www.be.vwr.com), email: vwr.be@vwr.com, SRN: BE-MF-000016952

lulírott, hogy ez a nyilatkozat a gyártó, a VWR International bv, kizárólagos felelőssége alatt áll, és hogy az 1. függelékben leírt nyilatkozat tárgya (i) megfelel a vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályoknak.

Az 1. függelékben felsorolt termékek jogosulatlan módosítása esetén ez a nyilatkozat érvénytelenné válik.

Objektum neve:	VWR Balances
A vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályoknak:	LVD 2014/35/EU a legutóbb módosított EMC 2014/30/EU a legutóbb módosított RoHS 2011/65/EU a legutóbb módosított
Harmonizált szabványok:	EN 61326-1:2013 EN 61010-1:2010 EN 61010-2-010:2014 EN 50581:2012

Dokumentum száma: Ez a dokumentum az eredeti 30051.2021.01 dokumentum angol nyelvű fordítása.

A kiadás helye és időpontja: Leuven, 2021-03-17



Kris Nijs
Managing Director

Függelék 1

Cat. No.	Termék
630-1858	TABLET CAMERA VWR, TOUCHSCREEN 9.7"
611-8684	BATTERY PACK EXTERNAL PORTABLE
611-3131	PORTABLE DENSITY SYSTEM FOR SOL/LIQ DENS
611-3816	BALANCE PRECIS. LP5202-C 5200/0,01G CERT
611-3823	BALANCE PRECIS. LPC303-C 310G/0.001G CE
611-3825	BALANCE PRECIS. LPC313I-FC 310G/0.001G C
611-3826	BALANCE PRECIS. TP1002 1000G/0.01G
611-3827	BALANCE PRECIS. TP1002-C 1000G/0.01G CE
611-3828	BALANCE ANAL. TA214I-ION 220G/0,1MG ION.
611-3829	BALANCE ANAL. TA414I-ION 420G/0,1MG ION.
611-3830	BALANCE ANAL. TA214I-ION-C 220G/0,1MG C
611-3831	BALANCE ANAL. TA414I-ION-C 420G/0,1MG C
611-3832	BALANCE PRECIS. LPWG723-C 720G/0.001G CE
611-3833	BALANCE PRECIS. LPG6202I-C 6200/0,01G LG
630-2947	CAMERA 5MP VISICAM HDMI5 FOR HD COLOR
611-3858	BALANCE PRECIS.2100/0.001G TPW2103I
611-3857	BALANCE PRECIS.1200/0.001G TPW1203I
611-3860	BALANCE PRECIS. SEB422-C 420G/0.01G CERT
611-3861	BALANCE PRECIS.1200/0.001G TPW1203I-C
611-3862	BALANCE PRECIS.2100/0.001G TPW2103I-C
611-4284	BALANCE SEMI MICRO SM625I-ION 62G
611-4294	BALANCE SEMI MICRO SM625I-ION 62G CER
611-4302	BALANCE ANAL. LAG614I-C 610/0,0001G LGD
611-4314	BALANCE SEMI MICRO SMG625i-ION 62G
611-4315	BALANCE SEMI MICRO SMG625i-ION-C 62G
611-4317	BALANCE PRECIS. LPW423I 420G/0.001G
611-4318	BALANCE PRECIS. LPG2202I-C 2200G/0.01G C
611-4329	BALANCE PRECIS. LPG20001-C 20000G/0.1G

Cat. No.	Termék
611-4330	BALANCE PRECIS. LP6202I-C 6200/0,01G LCD
611-4344	BALANCE PRECIS. LPWG303I 310G/0.001G
611-4345	BALANCE PRECIS. LPWG303I-C 310G/0.001G C
611-4346	BALANCE PRECIS. LPWG423I 420G/0.001G
611-4347	BALANCE PRECIS. LPWG423I-C 420G/0.001G C
611-4348	BALANCE PRECIS. LPG16001-C 16000G/0.1G C
611-4530	BALANCE HIGH CAPAC. IS32001D 4.5/32KGX0.
611-4549	BALANCE HIGH CAPAC. IS32001D-C 4.5/32KGX
611-4550	BALANCE HIGH CAPAC. ISG16001-C 16KGX0,1G
611-4536	BALANCE HIGH CAPAC. ISG16001 16KGX0.1G
611-4528	BALANCE HIGH CAPAC. IS32001 32KGX0,1G LC
611-4537	BALANCE HIGH CAPAC. ISG32001 32KGX0,1G
611-4529	BALANCE HIGH CAPAC. IS32001.5 32KGX0,5G
611-4539	BALANCE HIGH CAPAC. TIS16001 16KGX0,1G
611-4557	BALANCE HIGH CAPAC. ISG32001D-C 4.5/32KG
611-4558	BALANCE HIGH CAPAC. TIS16001-C 16KGX0,1G
611-4559	BALANCE HIGH CAPAC. TIS32001-C 32KGX0,1G
611-4540	BALANCE HIGH CAPAC. TIS32001 32KGX0,1G
611-4538	BALANCE HIGH CAPAC. ISG32001D 4.5/32KG
611-4556	BALANCE HIGH CAPAC. ISG32001-C 32KGX0,1G
611-4547	BALANCE HIGH CAPAC IS32001-C 32KGX0,1G C
611-4548	BALANCE HIGH CAPAC. IS32001.5-C 32KGX0,5
611-4546	BALANCE HIGH CAPAC IS16001-C 16KGX0,1G C
611-4949	BALANCE TIS8202 8KGX0.01G TOUCHSCREEN
611-4946	BALANCE ISG8202 8KGX0.01G GRAPHIC DISP
611-4947	BALANCE ISG10102 10KGX0.01G GRAPHIC DIS
611-4948	BALANCE ISG12102 12KGX0.01G GRAPHIC DIS
611-4950	BALANCE TIS10102 10KGX0.01G TOUCHSCREEN

Cat. No.	Termék
611-4951	BALANCE TIS12102 12KGX0.01G TOUCHSCREEN